


# Сигнальные контроллеры диммеров **Dynalite**

## DBC1220GL

Диапазон сигнальных контроллеров диммеров Dynalite разработан для соответствия ожидаемым требованиям проектов. Они поддерживают все отраслевые протоколы управления драйверами (1–10 В, DSI, DALI и Broadcast DALI), а также два типа установки — на DIN-рейку и в стенной короб — для обеспечения гибкости. Все сигнальные контроллеры диммеров также поддерживают различное число и размеры контуров для отдельной работы или для эксплуатации в рамках системы, удовлетворяя любым требованиям проекта.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Примечания** | Для получения дополнительной информации и вариантов заказа загрузите технические характеристики продукции «Световые решения». |
| **Маркировка CE** | Маркировка CE |
| **Соответствие стандарту EU RoHS** | Да |


| Температура | |
|---|---|
| **Диапазон температур окружающей среды** | От 0 до +50 °C |


| Данные об изделии | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | DBC1220GL |

| | |
|---|---|
| **Полное название продукта** | DBC1220GL |
| **Полный код продукта** | 871016350668500 |
| **Код заказа** | 913703038009 |
| **Материал № (12NC)** | 913703038009 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8710163506685 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 1 |
| **EAN/UPC — короб** | 8710163506692 |

# Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

## Чертеж размеров




© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.