



Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

DBC905W

Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος Dynalite έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις των έργων. Έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν όλα τα πρότυπα πρωτόκολλα διατάξεων οδήγησης του κλάδου (1-10V, DSI, DALI και Broadcast DALI) και υποστηρίζουν δύο σειρές δυνατοτήτων εγκατάστασης με ράγα DIN και επίτοιχο κουτί, για ευελιξία στην εγκατάσταση. Η σειρά ελεγκτών ροοστατών σήματος υποστηρίζει επίσης μια τεράστια σειρά ελεγκτών με διάταξη οδήγησης με ποικιλία αριθμών και μεγεθών κυκλωμάτων, για ανεξάρτητη λειτουργία ή για λειτουργία ως μέρος συστήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +50 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DBC905W

Πλήρες όνομα προϊόντος	DBC905W
Full EOC	871016350674600
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DBC905W
Κωδικός παραγγελίας	50674600
Αρ. υλικού (12NC)	913703040009
Τοπικός κωδικός	DBC905W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163506746
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163506753

Ελεγκτές ροοστατών σήματος Dynalite

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

