



# Dynalite Relay Controllers

## DDRC420FR V1

DDRC420FR обеспечивает управление подключаемыми нагрузками любого типа, включая высокую осветительную нагрузку. Четырехканальное устройство поддерживает все виды подключаемой индуктивной нагрузки до 20 А.


DDRC420FR обеспечивает управление подключаемыми нагрузками любого типа, включая высокую осветительную нагрузку. Четырехканальное устройство поддерживает все виды подключаемой индуктивной нагрузки до 20 А.

### Данные о продукции

Общая информация		Название продукта для заказа	DDRC420FR V1
Маркировка CE	CE mark	EAN/UPC — продукт	8710163506906
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options	Код заказа	913703051009
Знак RoHS	RoHS mark	Нумератор — количество на упаковку	1
		Нумератор — упаковок на внешний короб	1
		Материал № (12NC)	913703051009
		Вес нетто (шт.)	0.350 kg
Условия эксплуатации			
Диапазон температуры окружающей среды	0 to +50 °C		
Данные об изделии			
Полный код продукта	871016350690600		

## Dynalite Relay Controllers

### Чертеж размеров



Dynalite Relay Controllers

