



Χειριστήρια Dynalite LED PWM

DDLEDC605GL

Οι ροοστάτες Dynalite LED, με δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης φωτιστικών LED, χρησιμοποιούν πολύ αποτελεσματικά την τεχνολογία διαμόρφωσης πλάτους παλμού (Pulse Width Modulation – PWM). Απόλυτα κατάλληλοι για εφαρμογές εναλλαγής χρωμάτων Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε (Red, Green, Blue – RGB), αλληλουχία διαδοχικού ανάμματος ή δημιουργία κομπού σκηνικού. Οι διατάξεις οδήγησης Dynalite LED διατίθενται σε μεγάλη γκάμα διαμορφώσεων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί συμβατότητας πολλών από τα διαθέσιμα φωτιστικά LED. Κάθε συσκευή μπορεί να λάβει αρχικό DMX, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ανάμειξης χρωμάτων ή διαδοχικού ανάμματος.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Πλήρες όνομα προϊόντος	
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού – Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας	Full EOC	DDLEDC605GL
Σήμανση CE	Σήμανση CE	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DDLEDC605GL
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Κωδικός παραγγελίας	51646200
Θερμοκρασία		Αρ. υλικού (12NC)	913703061209
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +40 °C	Τοπικός κωδικός	DDLEDC605GL
Στοιχεία προϊόντος		Αριθμητής – Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DDLEDC605GL	EAN/UPC – Προϊόν/Θήκη	8710163516462
		Αριθμητής SAP – Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
		EAN/UPC – Κιβώτιο	8710163516479

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

