



Contrôleurs MLI LED Dynalite

DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

Capables de piloter directement les équipements LED, les variateurs LED Dynalite utilisent la technologie de modulation de la largeur d'impulsion (PWM) pour un effet maximum. Convient parfaitement aux applications avec variations des couleurs rouge, vert et bleu (RVB), aux séquences de transitions ou à la mise en place de scénarios d'ambiance élégants. Les pilotes de LED Dynalite sont commercialisés en différentes configurations qui permettent de répondre aux exigences de compatibilité de nombreux équipements LED existants. Chaque dispositif est prêt à recevoir le protocole DMX natif, ce qui permet de l'utiliser dans les applications de mélange des couleurs ou de séquences de transitions.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Nom de produit complet	DDLEDC605GL
Marquage CE	Marquage CE	Code EOC	871016351646200
Conforme à RoHS	Oui	Code de commande	51646200
Température		Code 12NC	913703061209
Gamme de températures ambiantes 0 à +40 °C		Quantité par pack	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8710163516462
Nom du produit de la commande		Conditionnement par carton	1
DDLEDC605GL		Codes EAN/UPC – Boîte	8710163516479

Contrôleurs MLI LED Dynalite

Schéma dimensionnel

