



Bộ điều khiển Dynalite LED PWM

DDLEDC605GL

Có khả năng cấp nguồn trực tiếp các phụ kiện LED, Bộ điều chỉnh độ sáng đèn LED Dynalite sử dụng công nghệ Điều chỉnh độ rộng xung (PWM), mang lại hiệu quả tuyệt vời. Hoàn toàn phù hợp cho các hệ thống đèn đổi màu Đỏ, Xanh lục, Xanh lam (RGB), nháy tuần tự hoặc các thiết kế ánh sáng trang nhã khác. Các bộ điều khiển LED Dynalite có nhiều cấu hình để đáp ứng các yêu cầu đa dạng về khả năng tương thích của các phụ kiện LED hiện có. Mỗi thiết bị sẵn sàng tiếp nhận tín hiệu kỹ thuật số đa kênh riêng (DMX) nên có thể sử dụng trong các ứng dụng trộn màu hoặc nháy tuần tự.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu CE	Dấu CE
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	0 đến +40°C
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	DDLEDC605GL

Tên sản phẩm đầy đủ	DDLEDC605GL
Mã sản phẩm đầy đủ	871016351646200
Mã đơn hàng	913703061209
Số vật liệu (12NC)	913703061209
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163516462
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8710163516479

Bộ điều khiển Dynalite LED PWM

Bản vẽ kích thước

