



Dynalite LED PWM 控制器

DDLEDC605GL

Dynalite LED 调光器能够直接驱动 LED 灯具，并且采用脉宽调制 (PWM) 技术发挥优异的效果，非常适合红、绿、蓝 (RGB) 色彩调节应用、追光定序或打造优雅的场景设置。Dynalite LED 驱动器附带一系列配置，可满足很多现有 LED 灯具的兼容性要求。每台设备均可直接接收本机 DMX，因此能够在混色或追光序列应用中使用。

产品数据

一般信息	
备注	请下载《照明 - 产品数据表》以了解更多信息和订购选项
CE 标志	CE 标志
符合欧盟 RoHS 规范	是
温度	
环境温度范围	0 至 +40°C
产品数据	
订单产品名称	DDLEDC605GL
完整的产品名称	DDLEDC605GL
完整产品代码	871016351646200
订购代码	913703061209
材料编号 (12NC)	913703061209
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163516462
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	8710163516479

Dynalite LED PWM 控制器

二维绘图

