



Датчики Dynalite

DUS804CS-UP

Серия датчиков Dynalite сочетает в одном устройстве функции обнаружения движения, определения уровня освещенности и приема ИК-сигнала. Каждая из перечисленных функций может быть задействована одновременно с другими, что позволяет создавать автоматические сценарии, например с включением света при обнаружении движения и последующим приглушением света при наступлении дня для экономии электроэнергии. Объединение всех указанных функций в едином устройстве повысило эффективность его эксплуатации. Каждый датчик располагает встроенным микропроцессором для выполнения логических функций и контроля в пределах небольшого помещения, этажа или целого здания. Все датчики питаются от сети DyNet и полностью доступны для удаленного программирования. Их можно настроить для автоматической работы и управления практически неограниченным количеством выходов.

Данные о продукции

Общая информация		Полное название продукта		DUS804CS-UP
Примечания	Для получения дополнительной информации и вариантов заказа загрузите технические характеристики продукции «Световые решения».	Полный код продукта	871016352202900	
Маркировка CE	Маркировка CE	Код заказа	913703070409	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Материал № (12NC)	913703070409	
Температура		Нумератор — количество на упаковку	1	
Диапазон температур окружающей среды		EAN/UPC — продукт/короб	8710163522029	
Данные об изделии		Нумератор — упаковок на внешний короб	1	
Название продукта для заказа	DUS804CS-UP	EAN/UPC — короб	8710163522036	

Чертеж размеров

