



Dynalite Multipurpose Controllers

DDMC-GRMS

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obținerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncționale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieșiri prin diferite unități de module de ieșire. La folosirea controlerelor multifuncționale cu șină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcționalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator și sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinație, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea și previne irosirea capacității circuitelor care nu sunt necesare.

Catalog de date

Informații generale			
Observații	Descărcați Iluminat – Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă	Cod de comandă	88735600
Date despre produs		Număr material (12NC)	913703212509
Nume comandă produs	DDMC-GRMS	Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numele complet al produsului	DDMC-GRMS	EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696887356
Full EOC	871869688735600	Numărător SAP – Pachete per exterior	1
		EAN/UPC – Cutie	8718696894354

Dynalite Multipurpose Controllers

Cote

