



Dynalite Sensors

DUS360CS

Řada čidel Dynalite kombinuje detekci pohybu, detekci úrovně osvětlení a infračervený přijímač v jednom zařízení. Všechny tyto funkce mohou pracovat současně a umožňují tak automatizovat scénáře, jako je zapnutí osvětlení po detekci pohybu a stmívání osvětlení na základě zjištění úrovně slunečního světla. To zajišťuje další úspory energie. Spojením těchto funkcí v jediném zařízení se zlepšuje efektivita provozu. Každé čidlo je vybaveno vestavěným mikroprocesorem a umožňuje tak pomocí logických funkcí ovládat osvětlení malé místnosti, patra i celé budovy. Všechna čidla jsou napájena ze sítě DyNet, jsou plně dálkově programovatelná a lze je nakonfigurovat pro automatizaci a ovládání prakticky neomezeného počtu výstupů.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	871869688796700
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	88796700
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	913703243109
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	1
Rozsah okolních teplot	0 až +45 °C	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696887967
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabičce	1
Objednací název produktu	DUS360CS	Pouzdro – EAN/UPC	8718696894965