

Dynalite Multipurpose Controllers

DDMC802-V2

Et projekt kan kræve mange forskellige belysningsbelastninger for at opnå det ønskede resultat. Hver af disse belysningsbelastninger har oftest sit eget lysstyringssystem. Dynalite-serien af universalcontrollere gør det muligt at tilpasse lysudbyttetypen vha. forskellige modulenheder. En universalcontroller med DIN-skinne giver mulighed for at vælge et lysstyringssystem for hvert kredsløb: relæ, forflankelysdæmper, bagflankelysdæmper, driverstyring, controller med "køreklare" funktioner, blæser- og persienne/skærmstyring. Uanset kombinationen kan flere lysbelastninger styres med samme enhed. Dette giver en problemfri installation og forhindrer spildt kapacitet i form af unødvendige kredsløb.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Bemærkninger	Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder.
CE-mærke	CE-mærke
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	0 til +40 °C

Produktdata	
Ordreproduktnavn	DDMC802
Det fulde produktnavn	DDMC802-V2
Full EOC	871869688800100
Ordrekode	88800100
Materialenr. (12NC)	913703243509
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696888001
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696895009

Dynalite Multipurpose Controllers

Målskitse



© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.