



Dynalite Multipurpose Controllers

DDMC802-V2

Στα πλαίσια οποιουδήποτε έργου, μπορεί να χρειαστούν πολλοί διαφορετικοί τύποι φορτίου φωτισμού, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο καθένας από αυτούς τους τύπους φορτίου μπορεί να απαιτεί διαφορετικό είδος συστήματος ελέγχου. Η σειρά ελεγκτών πολλαπλών εφαρμογών Dynalite επιτρέπει την προσαρμογή των τύπων εξόδου μέσω διαφορετικών μονάδων εξόδου. Όταν χρησιμοποιούνται ελεγκτές ράγας DIN πολλαπλών εφαρμογών, μπορεί να επιλέγεται ένας συγκεκριμένος τύπος συστήματος ελέγχου για κάθε κύκλωμα: ρελέ, ροοστάτης τύπου leading edge, ροοστάτης τύπου trailing edge, έλεγχος οδηγού, ελεγκτής με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας, έλεγχος ανεμιστήρα και έλεγχος περσίδων/οθόνης. Με οποιονδήποτε συνδυασμό, πολλαπλοί τύποι φορτίου μπορούν να ελέγχονται από μία μόνο συσκευή. Έτσι απλοποιείται η εγκατάσταση και αποτρέπεται η σπατάλη μη απαιτούμενης δυναμικότητας στα κυκλώματα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Παρατηρήσεις	Κάντε λήψη του Φωτισμού - Φύλλο δεδομένων προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες και επιλογές παραγγελίας
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 έως +40 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	DDMC802

Πλήρες όνομα προϊόντος	DDMC802-V2
Full EOC	871869688800100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	DDMC802
Κωδικός παραγγελίας	88800100
Αρ. υλικού (12NC)	913703243509
Τοπικός κωδικός	DDMC802
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696888001
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696895009

Dynalite Multipurpose Controllers

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

