



# Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

## DDMC802

Les projets nécessitent souvent différents types de charges d'éclairage pour atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet d'adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu'on utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase, variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, contrôle de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlés à partir d'un seul appareil. Cela simplifie l'installation et empêche tout gaspillage de la capacité des circuits qui ne sont pas requis.

### Données du produit

Informations générales	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande
Marquage CE	Marquage CE
Conforme à RoHS	Oui
Température	
Gamme de températures ambiantes	0 à +40 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	DDMC802

Nom de produit complet	DDMC802
Code EOC	871869688800100
Code de commande	8718696888001
Code 12NC	913703243509
Code de commande local	913703243509PL
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696888001
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696895009

## Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

### Schéma dimensionnel

