



# Dynalite Multipurpose Controllers

## DDMC802-V2

Em qualquer projecto, podem ser necessários muitos tipos diferentes de cargas de iluminação para obter o resultado pretendido. Cada um destes tipos de carga exige um estilo de controlo diferente. A gama Philips Dynalite de controladores multiusos permite a personalização dos tipos de saída através de diferentes unidades de módulos de saída. Ao utilizar controladores multiusos de calha DIN, pode ser escolhido um tipo de controlo específico para cada circuito: relé, regulador de flanco ascendente, regulador de flanco descendente, controlo de balastro, controlador com funcionalidade "out-of-the-box", controlo de ventoinha e controlo de persiana/ecrã. Em qualquer combinação, vários tipos de carga podem ser controlados a partir de um único dispositivo. Isto simplifica a instalação e evita o desperdício da capacidade dos circuitos que não são necessários.

### Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a iluminação - Folha de dados do produto	Nome do produto completo	DDMC802-V2
Marca CE	Marca CE	Código do produto completo	871869688800100
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Código de encomenda	88800100
Temperatura		N.º material (12NC)	913703243509
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +40 °C	Numerador - Quantidade por embalagem	1
Dados do produto		EAN/UPC - Produto/caixa	8718696888001
Nome de produto da encomenda	DDMC802	Numerador - Embalagens por caixa exterior	1
		EAN/UPC - Caso	8718696895009

# Dynalite Multipurpose Controllers

## Desenho dimensional

