



Dynalite Sensors

DUS90CS

Řada čidel Dynalite kombinuje detekci pohybu, detekci úrovně osvětlení a infračervený přijímač v jednom zařízení. Všechny tyto funkce mohou pracovat současně a umožňují tak automatizovat scénáře, jako je zapnutí osvětlení po detekci pohybu a stmívání osvětlení na základě zjištění úrovně slunečního světla. To zajišťuje další úspory energie. Spojením těchto funkcí v jediném zařízení se zlepšuje efektivita provozu. Každé čidlo je vybaveno vestavěným mikroprocesorem a umožňuje tak pomocí logických funkcí ovládat osvětlení malé místnosti, patra i celé budovy. Všechna čidla jsou napájena ze sítě DyNet, jsou plně dálkově programovatelná a lze je nakonfigurovat pro automatizaci a ovládání prakticky neomezeného počtu výstupů.

Údaje o produktu

Obecné informace		Označení a balení	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Objednávací název produktu	DUS90CS
Značka CE	Značka CE	Celý název výrobku	DUS90CS
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Full EOC	871869688807000
Teplota okolí		Objednávací kód	88807000
Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C	Číslo materiálu (12NC)	913703244209
Certifikace a použití		Číslování SAP – počet v balení	1
Kód ochrany proti vniknutí	IP54 [Chráněno proti hromadění prachu, chráněno proti stříkající vodě]	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696888070
		Číslování SAP – balení v krabici	1
		Pouzdro – EAN/UPC	8718696895078

Rozměrové výkresy

