



Sensores Dynalite

DUS90CS

A linha de sensores Dynalite combina detecção de movimento, nível de luz e recepção de infravermelho em uma única unidade. Todas essas características podem ser acionadas simultaneamente, o que permite cenários de automação (ex: ligar as luzes após a detecção de movimento e a regulagem posterior do nível de iluminação assim que a luz solar disponível tiver sido medida), proporcionando uma economia de energia adicional. Integrando-se todas essas funções em um único dispositivo, a eficiência operacional aumenta. Todo sensor tem um microprocessador interno, o que permite que as funções lógicas controlem uma sala pequena, o andar de um prédio ou um prédio inteiro. Todos os sensores recebem a alimentação pela rede DyNet e, por serem totalmente programáveis de maneira remota, eles podem ser configurados para automatizar e controlar um número praticamente ilimitado de saídas.

Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	DUS90CS
Observações	Faça o download da folha de dados do produto da Lightning para obter mais informações e opções de pedido	Full EOC	871869688807000
Marca CE	Marca CE	Descrição do código local	SENSOR DUS90CS
Compatível com EU RoHS	Sim	Código de encomenda	913703244209
Temperatura		Nº do material (12NC)	913703244209
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C	Código local	913703244209
Aprovação e aplicação		Numerador — Quantidade por embalagem	1
Código de proteção de entrada	IP54 [Proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de respingos]	EAN/UPC - produto/caixa	8718696888070
Dados do produto		Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nome de produto da encomenda	DUS90CS	EAN/UPC - caixa	8718696895078

Sensores Dynalite

Desenho dimensional

