



Dynalite Sensors

DUS30CS

Dynalite-serien af sensorer leverer bevægelsesregistrering, lysniveauregistrering og IR-modtagelse i én og samme enhed. Disse funktioner kan betjenes samtidigt, hvilket gør det muligt at automatisere visse scenarier, såsom at tænde lyset efter registreret bevægelse og derefter dæmpe lysniveauet, efter at mængden af dagslys er målt, for at opnå ekstra energibesparelser. Ved at samle disse funktioner i én enhed forbedres driftseffektiviteten. Hver sensor har en indbygget mikroprocessor, der giver en række logiske funktioner mulighed for at styre et enkelt rum, en etage eller en hel bygning. Alle sensorer forsynes af DyNet-netværket, og eftersom de alle kan fjernprogrammeres, kan de automatiseres og praktisk talt styre et uendeligt antal lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Bemærkninger	Download venligst produktdatabladet for belysning for at få flere informationer og bestillingsmuligheder.
CE-mærke	CE-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/54 [Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænsikker]

Produktdata	
Ordreprodukt navn	DUS30CS
Det fulde produkt navn	DUS30CS
Full EOC	871869688808700
Ordrekode	88808700
Materialenr. (12NC)	913703244309
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696888087
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696895085

Dynalite Sensors

Målskitse

