



Dynalite Sensors

DUS30CS

La gamma di sensori Dynalite abbina rilevamento del movimento, rilevamento del livello di luce e ricezione IR in un'unica unità. Ognuna di queste funzioni può essere utilizzata contemporaneamente, rendendo possibili scenari automatizzati, come l'accensione delle luci quando si rileva del movimento e la regolazione del livello di illuminazione una volta misurato il contributo di luce naturale disponibile, così da ottenere ulteriori risparmi energetici. Abbinando queste funzioni in un unico dispositivo, si aumenta l'efficienza operativa. In ogni sensore è integrato un microprocessore che consente alle funzioni logiche di controllare una piccola stanza, il piano di un edificio o un intero edificio. Tutti i sensori ricevono l'alimentazione dalla rete DyNet e, poiché sono totalmente programmabili in remoto, possono essere configurati per automatizzare e controllare un numero virtualmente illimitato di uscite controllate.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Nome completo prodotto	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione	Full EOC	871869688808700
Marchio CE	Marchio CE	Descrizione codice locale	88808700
Conformità a RoHS EU	Sì	Codice d'ordine	88808700
Temperatura		Codice materiale (12NC)	913703244309
Range temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C	Codice locale	88808700
Approvazione e applicazione		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
e una gestione termica	IP20/54 [Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, protetto contro gli schizzi d'acqua]	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696888087
Dati del prodotto		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Nome prodotto ordine	DUS30CS	EAN/UPC - Case	8718696895085

Dynalite Sensors

Disegno tecnico

