



# Dynalite Sensors

## DUS30CS

Dynalite 感測器系列將動作偵測、燈光亮度偵測與 IR 接收功能結合在單一裝置中。每一項功能均可同時運作，方便在偵測到動作之後自動開燈，並在感測到可用陽光時自動調暗燈光，發揮額外的節能效益。將這些功能整合至單一裝置後，便可提高運作效率。每一個感測器均內建微處理器，如此便可透過邏輯函數控制一個小房間、大樓樓面或整棟大樓的燈光。所有感測器均由 DyNet 網路供電，而且由於可採遠端編程方式，因此可將感測器設定為自動控制連線燈光輸出（幾乎不受數量限制）。

### 产品数据

一般資訊	
備註	請下載照明 - 產品資料表以了解更多資訊和訂購選項
CE 標誌	CE 標誌
符合歐盟 RoHS 標準	是
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20/54 [可防止手指侵入；可避免灰塵累積、防潑水]
產品資料	
下訂產品名稱	DUS30CS

完整產品名稱	DUS30CS
完整產品代碼	871869688808700
訂單代碼	913703244309
材質 Nr. (12NC)	913703244309
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696888087
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8718696895085

# Dynalite Sensors

## 二维绘图

