



# Dynalite Relay Controllers

## DDRC420FR

Relästyrenheter är en av de mest populära typerna av belysningsstyrning och kan ha den största effekten på energi- och belysningsstyrning. Den här Dynalite-lösningen finns i konfigurationer för både DIN-skena och väggbox och gör att många olika relästyrdon med olika antal kretsar och storlekar kan fungera individuellt eller som en del av ett system, vilket uppfyller alla projektkrav. Varje enhet kan lagra upp till 170 förinställningar så att du kan hämta avancerad växlingslogik från enkla nätverksmeddelanden. De förprogrammerade scenarierna lagras i varje reläenhet, för förenklad användningsprocess och nätverksmeddelanden.

### Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
CE-märkning	CE-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja

Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +50 °C

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DDRC420FR

Fullständigt produktnamn	DDRC420FR
Full EOC	87186968881700
Beställningsnummer	88811700
Materialnummer (12NC)	913703244609
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696888117
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696895115

# Dynalite Relay Controllers

## Måttskiss

