



Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Pour n'importe quel projet, de nombreux types de charges d'éclairage peuvent être requis pour atteindre le résultat escompté. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite offre une personnalisation des types de sorties au moyen de différents modules de sortie. Lors de l'utilisation des contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, un type de contrôle particulier peut être choisi pour chaque circuit : relais, gradateur de pointe, gradateur de la partie arrière, contrôle de pilote, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, contrôle du ventilateur et contrôle du store ou de l'écran. Plusieurs types de charges peuvent être commandées à partir d'un seul appareil, quelle que soit la combinaison. Cela simplifie l'installation et empêche de gaspiller la capacité des circuits non requis.

Données du produit

Renseignements généraux	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique de l'éclairage - produit pour plus d'informations et les options de commande
Données de produit	
Nom du produit de la commande	DGBM200 V2
Full EOC	871869688778300
Description du code local	DGBM200

Code de commande	913703261209
Numéro de matériau (12 CN)	913703261209
Code de commande local	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718696887783
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
EAN/CUP – Boîte	8718696894781