



Dynalite Multipurpose Controllers

DGBM200-V2

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

Dynalite Multipurpose Controllers

Product gegevens

Algemene informatie	
Remarks	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Productgegevens	
Volledige productcode	871869688778300
Productnaam voor bestelling	DGBM200 V2
EAN/UPC - Product	8718696887783

Bestelcode	88778300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	913703261209
Netto gewicht (per stuk)	25,000 g

