



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC-GRMS-UL

Nell'ambito di qualsiasi progetto, per raggiungere il risultato desiderato potrebbero essere richiesti molti tipi di carichi di illuminazione diversi, ognuno dei quali può richiedere uno stile di controllo differente. La gamma di controller multifunzionali Philips Dynalite rende possibile la personalizzazione dei tipi di uscite tramite diverse unità di moduli di uscita. Quando si utilizzano i controller multifunzione con guida DIN, è possibile scegliere un tipo specifico di controllo per ogni circuito: relè, dimmer a taglio di fase ascendente, dimmer a taglio di fase discendente, controllo driver, controller con funzionalità "out-of-the-box", controllo ventilazione e controllo tende/imposte. In qualsiasi combinazione, è possibile controllare più tipi di carico da un singolo dispositivo. Questo semplifica l'installazione ed evita lo spreco di capacità dovuto a circuiti non richiesti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DMC-GRMS-UL
Nome completo prodotto	DMC-GRMS-UL
Full EOC	871869688765300

Descrizione codice locale	03331209
Codice d'ordine	88765300
Codice materiale (12NC)	913703331209
Codice locale	03331209
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696887653
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696894651

Dynalite Multipurpose Controllers

Disegno tecnico

