



# Signální ovladače stmívačů Dynalite

## DDBC1200

Řada Dynalite signálních stmívačů byla navržena tak, aby splňovala požadavky budoucích projektů. Jsou schopny přenášet všechny standardní předřadnikové protokoly (1–10 V, DSI, DALI a všesměrové DALI) a podporují montáž jak na lištu DIN, tak i do nástěnných skříněk, což zvyšuje flexibilitu při montáži. Tato řada signálních stmívačů také podporuje širokou řadu předřadnikových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojení, podle požadavků libovolného projektu.

### Údaje o produktu

|                                          |             |                 |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Obecné informace</b>                  |             |                 |
| Značka CE                                | Značka CE   |                 |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano         |                 |
| <b>Teplota okolí</b>                     |             |                 |
| Rozsah okolních teplot                   | 0 až +40 °C |                 |
| <b>Označení a balení</b>                 |             |                 |
| Objednávací název produktu               | DDBC1200    |                 |
| Celý název výrobku                       | DDBC1200    |                 |
| Full EOC                                 |             | 871869688873500 |
| Objednávací kód                          |             | 88873500        |
| Číslo materiálu (12NC)                   |             | 913703333909    |
| Číslování SAP – počet v balení           |             | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro                |             | 8718696888735   |
| Číslování SAP – balení v krabici         |             | 1               |
| Pouzdro – EAN/UPC                        |             | 8718696895733   |