



Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

DDBC1200

La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.

Datos del producto

Información general	
Marca CE	Marca CE
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 a +40 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DDBC1200
Nombre del producto completo	DDBC1200

Full EOC	871869688873500
Código del pedido	913703333909
N.º de material (12NC)	913703333909
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696888735
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718696895733