



# Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

## DDBC1200

La gama Dynalite de controladores de regulador de intensidad de señal ha sido diseñada para cumplir con las exigencias futuras de los proyectos. ;Pueden transmitir todos los protocolos de controladores estándares de la industria (1-10 V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de instalaciones de carril DIN y caja de pared para ofrecer oportunidades de instalación flexibles. ;La gama de controladores de regulador de intensidad de señal también admite una amplia variedad de controladores con diversos tamaños y cantidades de circuitos para utilizarlos en forma individual o como parte de un sistema y adaptarlos a los requisitos de cualquier proyecto.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Nombre del producto del pedido	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	DDBC1200	
Aprobación y aplicación		EAN/UPC - Producto	
UL Recognized Canada & US	Yes	8718696888735	
Condiciones de aplicación		Código de pedido	
Rango de temperatura ambiente	0 a +40 °C	913703333909	
Datos de producto		Cantidad por paquete	
Código de producto completo	871869688873500	1	
		Numerador - Paquetes por caja exterior	
		1	
		N.º de material (12NC)	
		913703333909	
		Peso neto (pieza)	
		450,000 g	

## Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

