



Dynalite Relay Controllers

DDRC-GRMS-E

繼電器控制器是最常見的照明控制做法之一，同時也是影響能源管理和照明控制的關鍵。此 Dynalite 解決方案推出鋁軌安裝與牆壁安裝盒配置，實現搭載各種電路數量與規格，方便獨立運作或整合至系統運作的繼電器控制器，進而滿足專案要求。每部裝置均可儲存 170 個以上的預設值，只要使用簡單的網路訊息，便可啟動複雜的開關邏輯。由於必要的預設情境均儲存於各繼電器裝置內，因此可簡化試運轉流程與網路訊息。

产品数据

一般資訊	
備註	請下載照明 - 產品資料表以了解更多資訊和訂購選項
CE 標誌	CE 標誌
符合歐盟 RoHS 標準	是
溫度	
環境溫度範圍	0 至 +50 °C
產品資料	
下訂產品名稱	DDRC-GRMS-E

完整產品名稱	DDRC-GRMS-E
完整產品代碼	871869688874200
訂單代碼	913703334009
材質 Nr. (12NC)	913703334009
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696888742
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8718696895740