



Dynalite Sensors

DUS360CR

DUS360CR Multifunction Sensor

Dynalite-anturit yhdistävät liike- ja valaistustasotunnistuksen sekä IR-vastaanottimen yhteen laitteeseen. Kutakin ominaisuutta voidaan käyttää samaan aikaan, mikä mahdollistaa erilaisia automaattisia toimintoja, kuten valojen sytytyksen liikkeen tunnistamisen jälkeen ja sitten valaistustason pienentämisen, kun käytettävissä oleva päivänvalo on mitattu. Eri toimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen parantaa tehokkuutta. Antureissa olevan mikroprosessorin ansiosta yhtä huonetta, kerrosta tai koko rakennusta voidaan ohjata loogisten toimintojen avulla. Kaikki anturit saavat virtansa DyNet-verkosta. Anturit voidaan etäohjelmoida automatisoimaan ja ohjaamaan käytännössä rajaton määrä ohjattuja lähtöjä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+45 °C

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DUS360CR

Koko tuotenimi	DUS360CR
Full EOC	871869688640300
Tilauskoodi	88640300
Tuotekoodi (12NC)	913703500709
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696886403
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696893401

Mittapiirros

