



Dynalite sensors

DUS360CR

DUS360CR Multifunctionele sensor

De Philips Dynalite sensorreeks combineert bewegingsdetectie, lichtniveaudetectie en IR-ontvangst in één unit. Al deze functies kunnen gelijktijdig werken, en dat maakt automatiseringsscenario's mogelijk zoals het inschakelen van de verlichting na het detecteren van beweging en het vervolgens dimmen van het lichtniveau op basis van het gemeten daglichtniveau, wat bovendien voor extra energiebesparing zorgt. Door elk van deze functies te combineren in één apparaat wordt de operationele efficiëntie verbeterd. Elke sensor heeft een ingebouwde microprocessor wat de mogelijkheid biedt de verlichting in een kleine ruimte, de etage van een gebouw of een compleet gebouw te regelen met logische functies. Alle sensors ontvangen hun voeding van het DyNet-netwerk en aangezien ze volledig op afstand programmeerbaar zijn, kunnen ze geconfigureerd worden voor het automatiseren en regelen van een nagenoeg onbegrensd aantal geregelde uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	DUS360CR
Opmerkingen:	Download het specificatieblad voor verlichting voor meer informatie en bestelopties.	Full EOC	871869688640300
CE-markering	CE-markering	Bestelcode	88640300
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Materiaalnr. (12NC)	913703500709
Operationele temperatuur		Lokale code	DUS360CR
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +45 °C	Numerator - Aantal per pak	1
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	8718696886403
Productnaam voor bestelling	DUS360CR	Numerator - Dozen per buitendoos	1
		EAN/UPC - Case	8718696893401

Dynalite sensors

Maatschets

