

Датчики **Dynalite**

DUS360CR

Серия датчиков Dynalite сочетает в одном устройстве функции обнаружения движения, определения уровня освещенности и приема ИК-сигнала. Каждая из перечисленных функций может быть задействована одновременно с другими, что позволяет создавать автоматические сценарии, например с включением света при обнаружении движения и последующим приглушением света при наступлении дня для экономии электроэнергии. Объединение всех указанных функций в едином устройстве повысило эффективность его эксплуатации. Каждый датчик располагает встроенным микропроцессором для выполнения логических функций и контроля в пределах небольшого помещения, этажа или целого здания. Все датчики питаются от сети DyNet и полностью доступны для удаленного программирования. Их можно настроить для автоматической работы и управления практически неограниченным количеством выходов.

Данные о продукции

Общая информация	
Примечания	Для получения дополнительной информации и вариантов заказа загрузите технические характеристики продукции «Световые решения».
Маркировка CE	Маркировка CE
Соответствие стандарту EU RoHS	Да


Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +45 °C


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	DUS360CR

Полное название продукта	DUS360CR
Полный код продукта	871869688640300
Код заказа	913703500709
Материал № (12NC)	913703500709
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696886403
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696893401

Датчики Dynalite

Чертеж размеров





© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.