



LightMaster KNX

PLPC905GL-4-HD-KNX

Dimactuator voor gestructureerde bedrading, Wieland 4 polig, Heavy Duty

Deze serie apparaten omvat dimschakelaars die zijn ontworpen voor directe installatie in plafondholten met voedings- en communicatieverbindingen via een gestructureerde bedradingsoplossing. Elke regeluitgang ondersteunt de protocollen voor DALI-broadcast, DALI-geadresseerd, 1-10 V en DSI. Voor gemak bij installatie en in onderhoud is het apparaat voorzien van connectoren voor gestructureerde bedrading, zodat de unit eenvoudig aangesloten kan worden zonder dat daar gereedschap voor nodig is. Het apparaat kan via het KNX-besturingsnetwerk gemakkelijk geïntegreerd worden met een gebouwbeheersysteem (Building Management System - BMS) en is daardoor ideaal geschikt voor installatie in commerciële kantoren waar een economische regeloplossing vereist is. Het ontwerp van het apparaat maakt gemakkelijke aansluiting mogelijk zonder gebruik van gereedschap; het product is geschikt voor systemen met 3- of 4-polige Wieland-voedingsbedrading en 2-polige communicatiebedrading. Het is ook verkrijgbaar met optionele HD-relais (voor industrieel gebruik) voor toepassingen waar hoge aanloopstromen optreden.

Product gegevens

Algemene informatie	
Typeomschrijving	PLPC905GL-4-HD-KNX [Dimactuator voor gestructureerde bedrading, Wieland 4 polig, Heavy Duty]
Productgegevens	
Volledige productcode	871016353536400
Productnaam voor bestelling	PLPC905GL-4-HD-KNX
EAN/UPC - Product	8710163535364

Bestelcode	53536400
Local Code	PLPC905GL-4-HD
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	913703533209
Netto gewicht (per stuk)	0.475 kg