



# Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

## DMC2-CE

Les projets nécessitent souvent différents types de charges d'éclairage pour atteindre le résultat souhaité. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite permet d'adapter les types de sorties via différentes unités de module de sortie. Lorsqu'on utilise les contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, il est possible de choisir un type de commande spécifique pour chaque circuit : relais, variateur début de phase, variateur fin de phase, contrôle de ballast, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, commande de ventilateur et contrôle de store/écran. Quelle que soit la combinaison, plusieurs types de charges peuvent être contrôlés à partir d'un seul appareil. Cela simplifie l'installation et empêche tout gaspillage de la capacité des circuits qui ne sont pas requis.

### Données du produit

Informations générales	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande
Marquage CE	Marquage CE
Conforme à RoHS	Oui
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'entrée (nom.)	32A per phase or single phase 63A max A

Température	
Gamme de températures ambiantes 0 à +40 °C	
Données du produit	
Nom du produit de la commande	DMC2-CE
Nom de produit complet	DMC2-CE
Code EOC	871869600702000
Code de commande	00702000
Code 12NC	913703666109
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696007020

# Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696014523

## Schéma dimensionnel

