



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC2-CE

Nell'ambito di qualsiasi progetto, per raggiungere il risultato desiderato potrebbero essere richiesti molti tipi di carichi di illuminazione diversi, ognuno dei quali può richiedere uno stile di controllo differente. La gamma di controller multifunzionali Philips Dynalite rende possibile la personalizzazione dei tipi di uscite tramite diverse unità di moduli di uscita. Quando si utilizzano i controller multifunzione con guida DIN, è possibile scegliere un tipo specifico di controllo per ogni circuito: relè, dimmer a taglio di fase ascendente, dimmer a taglio di fase discendente, controllo driver, controller con funzionalità "out-of-the-box", controllo ventilazione e controllo tende/imposte. In qualsiasi combinazione, è possibile controllare più tipi di carico da un singolo dispositivo. Questo semplifica l'installazione ed evita lo spreco di capacità dovuto a circuiti non richiesti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione
Marchio CE	Marchio CE
Conformità a RoHS EU	Sì
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente in ingresso (Nom)	32A per phase or single phase 63A max A
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DMC2-CE
Nome completo prodotto	DMC2-CE
Full EOC	871869600702000
Descrizione codice locale	03666109
Codice d'ordine	00702000
Codice materiale (12NC)	913703666109
Codice locale	03666109
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696007020
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696014523

Disegno tecnico

