



Dynalite Multipurpose Controllers

DMR310-CE

Nell'ambito di qualsiasi progetto, per raggiungere il risultato desiderato potrebbero essere richiesti molti tipi di carichi di illuminazione diversi, ognuno dei quali può richiedere uno stile di controllo differente. La gamma di controller multifunzionali Philips Dynalite rende possibile la personalizzazione dei tipi di uscite tramite diverse unità di moduli di uscita. Quando si utilizzano i controller multifunzione con guida DIN, è possibile scegliere un tipo specifico di controllo per ogni circuito: relè, dimmer a taglio di fase ascendente, dimmer a taglio di fase discendente, controllo driver, controller con funzionalità "out-of-the-box", controllo ventilazione e controllo tende/imposte. In qualsiasi combinazione, è possibile controllare più tipi di carico da un singolo dispositivo. Questo semplifica l'installazione ed evita lo spreco di capacità dovuto a circuiti non richiesti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione
Marchio CE	Marchio CE
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DMR310-CE
Nome completo prodotto	DMR310-CE

Full EOC	871869600705100
Descrizione codice locale	03666409
Codice d'ordine	00705100
Codice materiale (12NC)	913703666409
Codice locale	03666409
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696007051
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696014554

Dynalite Multipurpose Controllers

Disegno tecnico

