



Dynalite Multipurpose Controllers

DMR310-CE

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obținerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncționale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieșiri prin diferite unități de module de ieșire. La folosirea controlerelor multifuncționale cu șină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcționalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator și sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinație, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea și previne irosirea capacității circuitelor care nu sunt necesare.

Catalog de date

Informații generale		Numele complet al produsului	
Observații	Descărcați Iluminat – Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă	Full EOC	DMR310-CE
Marcaj CE	Marcaj CE	Cod de comandă	871869600705100
În conformitate cu RoHS	Da	Număr material (12NC)	00705100
Temperatură		Numărator SAP – Cantitate per pachet	1
Interval temperatură ambiantă	De la 0 până la +40 °C	EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696007051
Date despre produs		Numărator SAP – Pachete per exterior	1
Nume comandă produs	DMR310-CE	EAN/UPC – Cutie	8718696014554

Dynalite Multipurpose Controllers

Cote

