



Dynalite Multipurpose Controllers

DMR310-CE

Alla projekt kan kräva många olika typer av belysningsbelastning för att uppnå önskat resultat. Var och en av dessa belastningstyper kan i sin tur kräva olika styrningssätt. Dynalite-serien med flerfunktionsstyrenheter gör det möjligt att anpassa utdatatyperna via olika utdatamodulenheter. Med flerfunktionsstyrenheter för DIN-skenor är det möjligt att välja specifik styrningstyp för varje krets: relä, fram- eller bakkantsdimmer, driftdotsstyrning, styrenhet med förinstallerade funktioner, fläktstyrning och styrning av markiser/skärmar. Oavsett kombination kan flera belastningstyper styras från en och samma enhet. Detta förenklar installationen och förhindrar att kapacitet slösas på onödiga kretsar.

Produktdata

Allmän information	
Kommentarer	Hämta produkt databladet för belysning för mer information och beställningsalternativ
CE-märkning	CE-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja

Temperatur	
Omgivningstemperatur	0 till +40 °C

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DMR310-CE

Fullständigt produktnamn	DMR310-CE
Full EOC	871869600705100
Beställningsnummer	00705100
Materialnummer (12NC)	913703666409
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696007051
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696014554

Dynalite Multipurpose Controllers

Måttskiss

