



Dynalite Multipurpose Controllers

DMR316-CE

不管什麼專案，為了達到想要的效果，就必須用到許多不同的照明負載類型。這些負載類型每一種都需要透過不同的控制方式操作。Dynalite 系列多用途控制器能夠透過不同的輸出模組單元自訂輸出。。使用滑軌式多用途控制器時，可以針對個別電路選擇使用特定控制器類型，包括繼電器、前緣調光器、後緣調光器、驅動器控制、開箱即用的控制器、風扇控制，以及遮陽簾/布幕控制。無論是哪種組合，都可透過單一裝置控制多種負載類型。此舉可簡化安裝手續，防止不需要的電路容量遭到浪費。

产品数据

一般資訊	
備註	請下載照明 - 產品資料表以了解更多資訊和訂購選項
CE 標誌	CE 標誌
符合歐盟 RoHS 標準	是
溫度	
環境溫度範圍	0 至 +40 °C
產品資料	
下訂產品名稱	DMR316-CE

完整產品名稱	DMR316-CE
完整產品代碼	871869600706800
訂單代碼	913703666509
材質 Nr. (12NC)	913703666509
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696007068
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8718696014561

Dynalite Multipurpose Controllers

二维绘图

