



Dynalite Multipurpose Controllers

DMP310GL-CE

Nell'ambito di qualsiasi progetto, per raggiungere il risultato desiderato potrebbero essere richiesti molti tipi di carichi di illuminazione diversi, ognuno dei quali può richiedere uno stile di controllo differente. La gamma di controller multifunzionali Philips Dynalite rende possibile la personalizzazione dei tipi di uscite tramite diverse unità di moduli di uscita. Quando si utilizzano i controller multifunzione con guida DIN, è possibile scegliere un tipo specifico di controllo per ogni circuito: relè, dimmer a taglio di fase ascendente, dimmer a taglio di fase discendente, controllo driver, controller con funzionalità "out-of-the-box", controllo ventilazione e controllo tende/imposte. In qualsiasi combinazione, è possibile controllare più tipi di carico da un singolo dispositivo. Questo semplifica l'installazione ed evita lo spreco di capacità dovuto a circuiti non richiesti.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione	Full EOC	871869600709900
Marchio CE	Marchio CE	Descrizione codice locale	03666809
Conformità a RoHS EU	Sì	Codice d'ordine	00709900
Temperatura		Codice materiale (12NC)	913703666809
Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C	Codice locale	03666809
Dati del prodotto		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Nome prodotto ordine	DMP310GL-CE	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696007099
Nome completo prodotto	DMP310GL-CE	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
		EAN/UPC - Case	8718696014592

Dynalite Multipurpose Controllers

Disegno tecnico

