



Dynalite Multipurpose Controllers

DMP310GL-CE

Em qualquer projecto, podem ser necessários muitos tipos diferentes de cargas de iluminação para obter o resultado pretendido. Cada um destes tipos de carga exige um estilo de controlo diferente. A gama Philips Dynalite de controladores multiusos permite a personalização dos tipos de saída através de diferentes unidades de módulos de saída. Ao utilizar controladores multiusos de calha DIN, pode ser escolhido um tipo de controlo específico para cada circuito: relé, regulador de flanco ascendente, regulador de flanco descendente, controlo de balastro, controlador com funcionalidade "out-of-the-box", controlo de ventoinha e controlo de persiana/ecrã. Em qualquer combinação, vários tipos de carga podem ser controlados a partir de um único dispositivo. Isto simplifica a instalação e evita o desperdício da capacidade dos circuitos que não são necessários.

Dados do produto

Informações gerais	
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto
Marca CE	Marca CE
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	0 a +40 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DMP310GL-CE

Nome do produto completo	DMP310GL-CE
Código do produto completo	871869600709900
Código de encomenda	00709900
N.º material (12NC)	913703666809
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696007099
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718696014592

Dynalite Multipurpose Controllers

Desenho dimensional

