



Dynalite Multipurpose Controllers

DMP310GL-CE

În cadrul oricărui proiect pot fi necesare multe tipuri diferite de sarcini de iluminat, pentru obținerea rezultatului dorit. Fiecare dintre aceste tipuri de sarcini poate necesita un stil de control diferit. Gama de controlere multifuncționale Philips Dynalite permite particularizarea tipurilor de ieșiri prin diferite unități de module de ieșire. La folosirea controlerelor multifuncționale cu șină DIN se poate alege un tip de sistem de comandă specific pentru fiecare circuit: releu, variator „leading edge”, variator „trailing edge”, sistem de comandă pentru balast, controler cu funcționalitate instantanee, sistem de comandă pentru ventilator și sistem de comandă pentru jaluzele/ecran. Indiferent de combinație, este posibilă controlarea mai multor tipuri de sarcină de la un singur dispozitiv. Acest lucru simplifică instalarea și previne irosirea capacității circuitelor care nu sunt necesare.

Catalog de date

Informații generale		Numele complet al produsului	
Observații	Descărcați Iluminat – Fișă tehnică produs pentru mai multe informații și opțiuni de comandă	Full EOC	871869600709900
Marcaj CE	Marcaj CE	Cod de comandă	00709900
În conformitate cu RoHS	Da	Număr material (12NC)	913703666809
Temperatură		Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Interval temperatură ambiantă	De la 0 până la +40 °C	EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696007099
Date despre produs		Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Nume comandă produs	DMP310GL-CE	EAN/UPC – Cutie	8718696014592

Dynalite Multipurpose Controllers

Cote

