



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC4-CE

Valaistusprojekteissa voidaan samanaikaisesti tarvita valaistuksenohjausyksiköitä, joilla on eri järjestelmäasetukset. Monikäyttöiset Philips Dynalite -ohjaimet mahdollistavat eri ohjausyksiköiden hallinnan moduulien avulla. DIN-kiskolla varustetun valaistuksenohjausyksikön avulla voidaan valita tietty ohjaustyyppi. Vaihtoehtoihin kuuluu esimerkiksi: releohjaus, korkea aaltoa leikkaava himmennys, laskevaa aaltoa leikkaava himmennys, liitäntälaiteohjaus, valaistuksen ohjaus käyttövalmiilla toiminnoilla, ilmanvaihdon ja sälekaihtimen/näytön ohjaus. Yhdistelmästä riippumatta voidaan useita ulostuloja ohjata samasta laitteesta.

Valaistusprojekteissa voidaan samanaikaisesti tarvita valaistuksenohjausyksiköitä, joilla on eri järjestelmäasetukset. Monikäyttöiset Philips Dynalite -ohjaimet mahdollistavat eri ohjausyksiköiden hallinnan moduulien avulla. DIN-kiskolla varustetun valaistuksenohjausyksikön avulla voidaan valita tietty ohjaustyyppi. Vaihtoehtoihin kuuluu esimerkiksi: releohjaus, korkea aaltoa leikkaava himmennys, laskevaa aaltoa leikkaava himmennys, liitäntälaiteohjaus, valaistuksen ohjaus käyttövalmiilla toiminnoilla, ilmanvaihdon ja sälekaihtimen/näytön ohjaus. Yhdistelmästä riippumatta voidaan useita ulostuloja ohjata samasta laitteesta.

Tuotetiedot

Dynalite Multipurpose Controllers

Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
Muita tietoja	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +40 °C
-------------------------	--------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869688658800
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	DMC4-CE
EAN/UPC – tuote	8718696886588
Tilauskoodi	88658800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	913703667909
Nettopaino (kappale)	12,700 kg

Mittapiirros



Dynalite Multipurpose Controllers

