



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC4-CE

Nell'ambito di qualsiasi progetto, per raggiungere il risultato desiderato potrebbero essere richiesti molti tipi di carichi di illuminazione diversi, ognuno dei quali può richiedere uno stile di controllo differente. La gamma di controller multifunzionali Philips Dynalite rende possibile la personalizzazione dei tipi di uscite tramite diverse unità di moduli di uscita. Quando si utilizzano i controller multifunzione con guida DIN, è possibile scegliere un tipo specifico di controllo per ogni circuito: relè, dimmer a taglio di fase ascendente, dimmer a taglio di fase discendente, controllo driver, controller con funzionalità "out-of-the-box", controllo ventilazione e controllo tende/imposte. In qualsiasi combinazione, è possibile controllare più tipi di carico da un singolo dispositivo. Questo semplifica l'installazione ed evita lo spreco di capacità dovuto a circuiti non richiesti.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Note	Scaricare la Scheda tecnica del prodotto - Illuminazione per ulteriori informazioni e opzioni di ordinazione	Full EOC	871869688658800
Marchio CE	Marchio CE	Descrizione codice locale	03667909
Conformità a RoHS EU	SI	Codice d'ordine	88658800
		Codice materiale (12NC)	913703667909
		Codice locale	03667909
		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696886588
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
		EAN/UPC - Case	8718696893586
Temperatura			
Range temperatura ambiente	Da 0 a +40 °C		
Dati del prodotto			
Nome prodotto ordine	DMC4-CE		
Nome completo prodotto	DMC4-CE		

Dynalite Multipurpose Controllers

Disegno tecnico

