



Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Pour n'importe quel projet, de nombreux types de charges d'éclairage peuvent être requis pour atteindre le résultat escompté. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite offre une personnalisation des types de sorties au moyen de différents modules de sortie. Lors de l'utilisation des contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, un type de contrôle particulier peut être choisi pour chaque circuit : relais, gradateur de pointe, gradateur de la partie arrière, contrôle de pilote, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, contrôle du ventilateur et contrôle du store ou de l'écran. Plusieurs types de charges peuvent être commandées à partir d'un seul appareil, quelle que soit la combinaison. Cela simplifie l'installation et empêche de gaspiller la capacité des circuits non requis.

Données du produit

Renseignements généraux	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique du produit pour plus de renseignements et les options de commande
Marque CE	Marque CE
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Température	
Plage de température ambiante	De 0 à 40 °C
Données de produit	
Nom du produit de la commande	DMP603GL-UL
Full EOC	871869688663200
Description du code local	DMP603-GL-UL
Code de commande	913703668409
Numéro de matériau (12 CN)	913703668409
Code de commande local	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718696886632
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
EAN/CUP – Boîte	8718696893630

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Schéma dimensionnel

