



Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Pour n'importe quel projet, de nombreux types de charges d'éclairage peuvent être requis pour atteindre le résultat escompté. Chaque type de charge peut nécessiter un style de contrôle différent. La gamme de contrôleurs multifonctionnels Dynalite offre une personnalisation des types de sorties au moyen de différents modules de sortie. Lors de l'utilisation des contrôleurs multifonctionnels pour rail DIN, un type de contrôle particulier peut être choisi pour chaque circuit : relais, gradateur de pointe, gradateur de la partie arrière, contrôle de pilote, contrôleur avec fonctionnalité prête à l'emploi, contrôle du ventilateur et contrôle du store ou de l'écran. Plusieurs types de charges peuvent être commandées à partir d'un seul appareil, quelle que soit la combinaison. Cela simplifie l'installation et empêche de gaspiller la capacité des circuits non requis.

Données du produit

Renseignements généraux			
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique de l'éclairage - produit pour plus d'informations et les options de commande	Full EOC	871869688666300
Marque CE	Marque CE	Description du code local	DMD316-FR-UL
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Code de commande	913703668709
Température		Numéro de matériau (12 CN)	913703668709
Plage de température ambiante	De 0 à 40 °C	Code de commande local	.
Données de produit		Numérateur – Quantité par emballage	1
Nom du produit de la commande	DMD316FR-UL	EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718696886663
		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
		EAN/CUP – Boîte	8718696893661

Contrôleurs multifonctionnels Dynalite

Schéma dimensionnel

