PHILIPS

Lighting

Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

DDBC120-DALI

La gama Dynalite de controladores de regulador de señal se ha diseñado para satisfacer las demandas futuras de los proyectos. Son capaces de transmitir todos los protocolos de controladores estándar del sector (1-10V, DSI, DALI y Broadcast DALI) y admiten dos gamas de posibilidades de instalación, tanto en riel DIN como en caja de pared, para permitir posibilidades de instalación flexibles. La gama de controladores de regulador de señal también admite una amplia gama de controladores con una variedad de números de circuito y tamaños para trabajar individualmente o como parte de un sistema, adaptándose a cualquier requisito de proyecto.

Datos del producto

Información general	
Observaciones	Descarga la hoja de datos del producto de iluminación para obtener más información y opciones de pedido
Marca CE	Marca CE
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 a +40 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DDBC120-DALI
Nombre del producto completo	DDBC120-DALI
Full EOC	871869688704200
Código del pedido	913703685109
N.° de material (12NC)	913703685109
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696887042
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718696894040

Controladores de regulador de intensidad de señal Dynalite

Plano de dimensiones





© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.