



Contrôleurs de signal de gradation Dynalite

La gamme Dynalite de contrôleurs de signal de gradation a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ils sont capables de transmettre tous les protocoles de pilotes standards de l'industrie (1-10V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et supportent deux gammes de possibilités d'installation de DIN-rail et de boîte murale, pour permettre des possibilités d'installation souples. La gamme de contrôleurs de signal de gradation supporte également une vaste gamme de contrôleurs de pilotes avec une variété de nombre et de taille pour fonctionner individuellement ou en tant que partie d'un système, en fonction de n'importe quelle exigence de projet.

Données du produit

Renseignements généraux	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique de l'éclairage - produit pour plus d'informations et les options de commande
Marque CE	Marque CE
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Température	
Plage de température ambiante	De 0 à 40 °C
Données de produit	
Nom du produit de la commande	DDBC120-DALI

Full EOC	871869688704200
Description du code local	DDBC120-DALI-V4
Code de commande	913703685109
Numéro de matériau (12 CN)	913703685109
Code de commande local	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8718696887042
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
EAN/CUP – Boîte	8718696894040

Contrôleurs de signal de gradation Dynalite

Schéma dimensionnel

