



Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

DDBC120-DALI

La gamme de contrôleurs de variateurs à signal Dynalite a été conçue pour répondre aux exigences futures des projets. Ces contrôleurs peuvent transmettre tous les protocoles de ballast standard (1-10 V, DSI, DALI et Broadcast DALI) et prennent en charge deux types de possibilités d'installation sur rail DIN et en boîtier mural pour offrir une grande flexibilité d'installation. La gamme de contrôleurs de variateurs à signal prend en charge un vaste choix de contrôleurs de ballast, avec différents nombres de circuits et de tailles diverses, qui peuvent fonctionner individuellement ou intégrés à un système pour répondre aux besoins de tous les projets.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Remarques	Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande	Code EOC	871869688704200
Marquage CE	Marquage CE	Code de commande	88704200
Conforme à RoHS	Oui	Code 12NC	913703685109
Température		Quantité par pack	1
Gamme de températures ambiantes		Code EAN – Produit/Boîte	8718696887042
		Conditionnement par carton	1
		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696894040
Données du produit			
Nom du produit de la commande	DDBC120-DALI		

Contrôleurs de variateurs à signal Dynalite

Schéma dimensionnel

