



Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

DDBC120-DALI

Диапазон сигнальных контроллеров диммеров Dynalite разработан для соответствия ожидаемым требованиям проектов. Они поддерживают все отраслевые протоколы управления драйверами (1–10 В, DSI, DALI и Broadcast DALI), а также два типа установки — на DIN-рейку и в настенной короб — для обеспечения гибкости. Все сигнальные контроллеры диммеров также поддерживают различное число и размеры контуров для отдельной работы или для эксплуатации в рамках системы, удовлетворяя любым требованиям проекта.

Данные о продукции

Общая информация	
Примечания	Для получения дополнительной информации и вариантов заказа загрузите технические характеристики продукции «Световые решения».
Маркировка CE	Маркировка CE
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +40 °C
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	DDBC120-DALI

Полное название продукта	DDBC120-DALI
Полный код продукта	871869688704200
Код заказа	913703685109
Материал № (12NC)	913703685109
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696887042
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696894040

Сигнальные контроллеры диммеров Dynalite

Чертеж размеров

