



Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite

DDBC120-DALI

Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các dự án trong tương lai. Có khả năng truyền trên tất cả các giao thức nguồn tiêu chuẩn công nghiệp (1-10V, DSI, DALI và Broadcast DALI), hỗ trợ lắp đặt linh hoạt theo cả hai cấu hình gắn ray và hộp gắn tường. Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite còn hỗ trợ các bộ điều khiển nguồn đa dạng với nhiều kiểu mạch và kích cỡ để hoạt động độc lập hoặc theo một hệ thống, phù hợp với mọi yêu cầu của dự án.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Dấu CE	Dấu CE
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	0 đến +40°C
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	DDBC120-DALI

Tên sản phẩm đầy đủ	DDBC120-DALI
Mã sản phẩm đầy đủ	871869688704200
Mã đơn hàng	913703685109
Số vật liệu (12NC)	913703685109
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696887042
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8718696894040

Bộ điều khiển độ sáng tín hiệu Dynalite

Bản vẽ kích thước

