



HID 燈泡迴路電子點燈器

SI 52

適用於 HPI 燈管或石英複金屬燈管 (僅限 SI53) 的電子點燈器


产品数据

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
配線	
連接器類型	螺絲
溫度	
環境溫度範圍	-20 °C 至 75 °C
T 盒上限 (最大)	80 °C
機械與外罩	
外罩	Akulon S223

認證與應用	
核准標記	CE 標誌
產品資料	
下訂產品名稱	SI 52
完整產品名稱	SI 52
完整產品代碼	871016303343300
訂單代碼	913710010814
材質 Nr. (I2NC)	913710010814
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163148595
分子 - 每一外盒包裝	48
EAN/UPC - 箱	8710163033433

HID 燈泡迴路電子點燈器

二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1	D1
SI 52	38.5 mm	85.5 mm	65.0 mm	41.5 mm	4.3 mm

